



光ディスクからロボット、飛行機まで

アリス制測

ATL-8 (K型熱電対動作モード) 検査成績表

S/N : A0022/422

検査年月日 : 2020/05/04

検査入力 (°C)	精度 (±°C)	実測値 (°C)							
		Ch-1	Ch-2	Ch-3	Ch-4	Ch-5	Ch-6	Ch-7	Ch-8
-174	0.85	-174.0	-173.8	-173.8	-173.8	-173.8	-173.8	-173.8	-173.8
-100	0.70	-99.9	-99.8	-99.8	-99.8	-99.8	-99.8	-99.8	-99.8
0	0.50	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
100	0.70	100.2	100.2	100.2	100.2	100.2	100.2	100.2	100.3
200	0.90	200.2	200.2	200.2	200.3	200.2	200.2	200.2	200.2
300	1.10	300.2	300.2	300.2	300.3	300.2	300.2	300.3	300.3
400	1.30	400.3	400.3	400.3	400.3	400.3	400.3	400.3	400.3
500	1.50	500.3	500.3	500.3	500.4	500.3	500.3	500.3	500.4
600	1.70	600.4	600.4	600.4	600.4	600.4	600.4	600.4	600.4
700	1.90	700.4	700.4	700.4	700.5	700.4	700.4	700.5	700.5
800	2.10	800.5	800.5	800.5	800.5	800.5	800.5	800.5	800.5
900	2.30	900.6	900.6	900.6	900.6	900.6	900.6	900.6	900.6
1000	2.50	1000.6	1000.6	1000.6	1000.7	1000.6	1000.6	1000.7	1000.7
1100	2.70	1100.7	1100.7	1100.6	1100.7	1100.7	1100.7	1100.7	1100.7
1200	2.90	1200.7	1200.7	1200.7	1200.8	1200.7	1200.7	1200.7	1200.8
1370	3.24	1370.0	1370.0	1370.0	1370.0	1370.0	1370.0	1370.0	1370.0
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

検査入力 : 標準器からの標準熱起電力による疑似温度入力で検査しています。

精度(±°C) : ATL-8の仕様値 (読取値×(±0.2%)±0.5°C) です。